


Ref. GANOALX



| Wavelength | OD | VLT | Color |
|------------|----|-----|-------|
| 190-400nm | 5+ | | |
| 830-840nm | 6+ | 25% | ■ |
| 720-830nm | 7+ | | |

L-Rating

720-840 D LB5
720-830 I LB7 + R LB6
>830-840 I LB6 + R LB5

Instrucciones:

- Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.
- Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.



Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208



e-mail: info@ibsalaser.es Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

www.ibsalaser.es