


## Ref. GANOALX



Wavelength	OD	VLT	Color
190-400nm	5+		
830-840nm	6+	25%	■
720-830nm	7+		

### L-Rating

720-840 D LB5  
720-830 I LB7 + R LB6  
>830-840 I LB6 + R LB5

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208

### Instrucciones:

- Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.
- Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.



**IBSA LASER**  
ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA LASER INDUSTRIAL Y MÉDICO-ESTÉTICO

e-mail: [info@ibsalaser.es](mailto:info@ibsalaser.es) Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

[www.ibsalaser.es](http://www.ibsalaser.es)