



# Ref. GANOFG1



Wavelength	OD	VLT	Color
850-5200nm	3+		
945-2300nm	5+		
2300-2500nm	4+	75%	
2800-10600nm	5+		
1010-1500nm	7+		

### L-Rating

950-1000 DIR LB5  
>1000-1063 DIR LB6  
>1063-1400 D LB6 + IRM LB7  
>1400-1700 DIR LB4  
2100-2200 + 2900-3200 + 10600 DI LB4

### Instrucciones:

- Antes de cada uso, verifique las gafas protectoras en cuanto a daños. Los cristales rayados o dañados deberán reemplazarse.
- El reconocimiento de las luces y señales de advertencia existentes puede estar reducido debido al color del filtro. De ser necesario, refuerce la iluminación del lugar de trabajo.
- Para el transporte de las gafas, utilice la bolsa o el estuche adjunto.



**IBSA LASER**  
ESPECIALISTAS EN TECNOLOGÍA LASER INDUSTRIAL Y MÉDICO-ESTÉTICO

e-mail: [info@ibsalaser.es](mailto:info@ibsalaser.es) Tlf: +34 935 35 72 12 Fax: +34 935 35 72 11

Paseo de Fabra i Puig 474 Local 4, 08042-Barcelona, España

[www.ibsalaser.es](http://www.ibsalaser.es)

Nota: Todas nuestras gafas cuentan con el certificado CE-EN207/EN208